


## RADA TEC 605 THERMOSTATARMATUR FÜR DUSCHEN

- Thermostatische Mischeinrichtung
- Fließkontrolle mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Laufzeit mit Start-Stopp-Funktion
- Programmierbare Hygienespülung
- Automatische Abschaltung nach Ablauf der eingestellten Laufzeit
- Lithium-Batterie 6V Typ CRP2
- Spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Abgang nach oben - Abgangsbogen als Zubehör lieferbar
- Lieferung mit S-Anschlüssen, Filtern und Rosetten



Alle Abmessungen in mm



### Artikelnummer

Rada Tec 605	3057008
Rada Abgangsbogen mit Verschraubungen	2.1930.041

Zur Änderung der programmierten Einstellungen wird ein Rada Tec Handprogrammierer benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Rada Tec Handprogrammierer DO-5	1336898
---------------------------------	---------

## TECHNISCHE DATEN

### Installation und Wartung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

### Schutzklassen

Magnetventil IP45

Elektronik IP45

### Zulassungen

Erfüllt die allgemein gültigen CE- Richtlinien.

### Bedienung

Der Infrarotsensor in der Armatur erfasst automatisch die Hände des Benutzers beim Eintritt in den Sensorbereich (ca. 50 mm). Das Wasser fließt für eine voreingestellte Zeit (werksseitig ca. 20 Sekunden). Durch eine Start-Stopp-Funktion kann der Wasserfluss individuell unterbrochen werden.

### Materialien

Armaturenkörper Messing, verchromt

Interne Bauteile: Edelstahl, Messing, ABS-Kunststoff

### Anschlüsse

Eingänge S-Anschlüsse ½", DN15 AG

Auslass ½", DN15 AG

### Temperaturen

Kaltwasser: 5 - 20 °C

Heißwasser: bis max. 70 °C

### Betriebsdruck

0,5 - 8 bar

### Laufzeit

ca. 23 Sekunden, 3 - 83 Sek. in 16 Schritten

### Hygienespülung

72 Stunden nach der letzten Benutzung für die

Dauer von 30 Sekunden

(mit Handprogrammierer änderbar)

### Programmierbare Parameter

Sensoreichweite 0 - 25 cm, einstellbar in 17 Schritten

Hygienespülzyklus 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 oder 108 Stunden

Hygienespülzeit 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150 oder 180 Sek.

**Hinweis!** Zur Programmierung der Parameter ist ein Rada Tec

Handprogrammierer DO-5 notwendig (nicht im Lieferumfang).

### Thermische Desinfektion

Zur Durchführung einer thermischen Desinfektion kann der Temperaturreguliergriff mit Hilfe eines spitzen Gegenstands überdreht werden und anschließend durch Betätigung des Infrarotsensor die Spülung aktiviert werden. Vorsicht! Verbrühungsgefahr!

**Stromversorgung** Lithium-Batterie 6V Typ CRP2

Automatische Abschaltung bei zu geringer Batteriespannung.

### Rada Armaturen GmbH

Daimlerstraße 6

D - 63303 Dreieich

Telefon: +49-(0)6103-98 04 0

Telefax: +49-(0)6103-98 04 90

E-Mail: info@rada-armaturen.de

Internet: www.rada-armaturen.de

### Rada ist ein eingetragener Markenname von Kohler Mira Limited, England

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

© September 2025 Kohler Mira Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf nicht ohne Erlaubnis von Kohler Mira Limited auch nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dies beinhaltet Fotokopieren und elektronisches Vervielfältigen in jeglicher Form.

A **KOHLER** COMPANY

