

## Rada Outlook accessoires

### Rada Outlook programmeerkabel en software\*

- Voor het wijzigen van instellingen
- Rapportage van cyclusspoelingen
- Revolutionaire besparing op beheer

#### Specificatie:

Rada Outlook inregelset, bestaande uit programmeerkabel, lengte 1.8 m.\*\*, en software, op usb-stick, voor het inregelen van Rada Outlook systemen en het uitlezen en bewaren van cyclusspoelrapportages.

#### Standaardinstellingen af fabriek:

##### Tappunten:

Spoeltypen tappunten: Continu  
Spoeltijd tappunten: 30 seconden

##### Cyclusspoeling:

Cyclusspoeltype: Standaard  
Cyclusspoelinterval: 3 dagen  
Cyclusspoeltijd: 2 minuten  
Cyclusspoeltemperatuur: 38 °C

##### Thermische desinfectie:

Type TD: Temperatuurafhankelijk

##### Digitale mengkraan:

Mengwater temperatuur: 38 °C

#### Instelmogelijkheden met behulp van de software:

##### Tappunten:

Spoeltypen tappunten: Continu, Start-Stop of met blokkeertijd

Spoeltijden tappunten: 1 seconde - 60 minuten

##### Cyclusspoeling:

Cyclusspoeltype: Standaard of Slim  
Cyclusspoelinterval: 1 - 24 uur, 1 - 7 dagen  
Cyclusspoeltijd: 1 sec. - 10 minuten  
Cyclusspoeltemperatuur: Instelbaar

Tijd van cyclusspoelen: Bijvoorbeeld 02:00 uur ('s nachts)

##### Thermische desinfectie:

Type TD: - Standaard of Temp. afhankelijk  
- Via koud of via warm waterinlaat  
- Met of zonder Eco TD

##### Digitale mengkraan:

Mengwater temperatuur: Instelbaar  
Maximale temperatuurbeveiliging: Intern

#### Registratie en archivering cyclusspoelingen:

Overzicht cyclusspoelingen: Ja  
Registratie per tappunt: Ja  
Registratie datum en tijd: Per spoeling  
Opslagcapaciteit: Min. 365 spoelingen

**Bestelnr.: 1.1621.202 (Art.nr. 280102)\***



\* Inregelen door de Rada servicedienst:

Indien er voor gekozen wordt het Rada Outlook systeem in te laten regelen door de Rada servicedienst, zijn de programmeerkabel en software gratis.

\*\* Te verlengen tot maximaal 10 meter (enkel door verlenging van de kabel aan de zijde van de oranje connector)